## Support et Recharges

# 3M<sup>TM</sup> SCOTCH-BRITE<sup>TM</sup> DOODLEBUG











## **Utilisation**

Support et tampons épais pour

## NETTOYAGE DÉCAPAGE LUSTRAGE

des zones difficiles d'accès.

# 2 Avantages

#### **SUPPORTS:**

- Fixation universelle.
- Lavage en autoclave.
- Grande résistance chimique.
- Semelle à picots moulés.

#### **TAMPONS:**

■ Se référer aux fiches techniques des disques correspondants.



Conditionnement du support : 10/carton Dimensions des recharges : 117 x 254 mm

Réf. 8440 : Tampon blanc Réf. 8242 : Tampon bleu Réf. 8541 : Tampon marron Réf. 8550 : Tampon noir Hi-Pro



■ Se référer aux fiches techniques des disques correspondants.





## 3M™ SCOTCH-BRITE™ DOODLEBUG

#### Fiche Technique

2007

#### **Description:**

Le balai Scotch-Brite™ Doodlebug est un support plastique rectangulaire intégralement moulé dans un matériau très résistant, équipé d'un adaptateur universel pour tous types de manches. Sa semelle comporte des crochets moulés pour permettre l'accroche efficace de tous types de tampons à récurer Scotch-Brite™.

#### Avantages:

- Base rectangulaire pour un nettoyage aisé des coins et des endroits difficiles d'accès.
- Fixation universelle articulée pour une grande maniabilité.
- Semelle à picots moulés permettant à la fois un accrochage efficace et un enlèvement aisé des tampons.
- Grande résistance chimique du plastique pour des utilisations variées.
- Excellente résistance à la température. Peut passer en autoclave.
- Excellente stabilité dimensionnelle, reste plat.

#### **Utilisation:**

Le support balai est le complément indispensable lors des opérations de nettoyage, récurage ou décapage de toutes les surfaces horizontales ou verticales, planes ou non (cuves). Permet de nettoyer les endroit difficilement accessibles.

#### Mode d'emploi :

Plaquer le tampon choisi sous la semelle et imprimer un mouvement de va et vient pour favoriser l'accroche des fibres dans les picots.

#### Recharge tampons pour balai:

- Réf. 8440 : Tampon blanc.
- Réf. 8242 : Tampon bleu.
- Réf. 8541 : Tampon marron.
- Réf. 8550 : Tampon noir Hi-Pro.
- \* Pour les fiches techniques, se référer à celles des disques de couleurs correspondantes.

#### Précautions d'emploi :

- Ne pas laisser le support balai immergé de façon permanente dans des solutions de nettoyage concentrées ou à pH extrèmes.
- Ne pas utiliser avec des solvants.
- Ne pas stocker sur une surface chaude.
- Après utilisation, rincer le tampon et le support balai à l'eau claire ou savonneuse.

#### Propriétés:

Excellente résistance aux tests suivants :

Eau chaude	1h à 100°C
Stérilisation vapeur	20 min. à 120°C
Température	10 min. à 120°C
Solution alcaline	3 jours à pH : 11,5
Solution acide	3 jours à pH : 2
Détergent neutre	3 jours à pH : 7
Désinfectant	3 jours à pH : 6,5
Ammoniaque	3 jours à 5%
Eau chlorée	3 jours à 15%
Température	-40°C / +120°C

#### Caractéristiques produit :

Couleur : Rouge.Dimensions : L x I x H

230 x 96 x 8 mm

(plaque).

Poids: 180 g environ.
Hauteur totale: 150 mm.
Hauteur minimum: 55 mm

teur minimum : 55 mm (sans le tampon).

#### Conditionnement et étiquetage :

10 support-balais par carton. Chaque carton est marqué avec le nom du produit, la référence et le nom du fabricant.

#### Durée de vie :

Illimitée.

#### Elimination des déchets :

Incinération.

#### Origine:

Fabriqué en Europe.

**3M France Protection et Hygiène Professionnelles**Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex

Tel.: 01 30 31 61 84 / 61 85 Fax: 01 30 31 62 11